


424/447MHz 무선 시리얼/이더넷 모뎀

시리얼-이더넷 장치 연결

사용자는 10/100Mbps 유선랜, RS232, RS422/485 시리얼 포트 중에서 1 개의 인터페이스를 무선 네트워크에 연결하도록 선택할 수 있습니다. 모든 DIVA-IRM 장치는 동일한 채널로 구성됩니다.



TCP 브로드캐스트 서버 모드는 최대 32개의 TCP 클라이언트 장치를 무선 네트워크에 연결합니다. TCP 클라이언트 장치가 송신하는 데이터는 모든 RS232/422/485 시리얼 장치에서 수신되고 시리얼 장치가 송신한 데이터는 모든 TCP 클라이언트 장치에서 수신됩니다. 2개 이상의 TCP 클라이언트 장치는 동시에 데이터를 송신할 수 없고 폴링 방식을 통해 순차적으로 데이터를 전송해야 합니다.

